

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.204 PSM 插座模块

状态: 2025-12-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](https://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.204 - PSM 插座模块

不同的模块可能混合插入支承轨中。

## 特征

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号         | DK 7856.204                                                                                                                |
| 型式         | 可以通过每个模块带有的总电流测量装置进行控制                                                                                                     |
| 产品描述       | 这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨中。借助防接触保护的即插即用系统，即使非电工人士也能完成。 |
| 材料         | 型材：铝，阳极氧化处理<br>插座组件：塑料 (PA6 GF 30 V1)                                                                                      |
| 长度         | 250 mm                                                                                                                     |
| 高温过流保护器    | 每个插座模块                                                                                                                     |
| 额定工作电压     | 110 V – 230 V AC，50/60 Hz                                                                                                  |
| 额定电流（最大）   | 16 A                                                                                                                       |
| 所需模块槽（数量）  | 2                                                                                                                          |
| 尺寸         | 长度: 250 mm                                                                                                                 |
| 工作温度范围     | 5 °C...45 °C                                                                                                               |
| 空气湿度（没有凝露） | 5...95 %                                                                                                                   |
| 插座         | 4 x IEC 插座 C19<br>2 x IEC 插座 C13                                                                                           |
| 包装单元       | 1 件                                                                                                                        |
| 净重         | 1.019                                                                                                                      |

# 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 毛重         | 1.087         |
| 税率号        | 85369001      |
| EAN        | 4028177552890 |
| ETIM 9     | EC000330      |
| ECLASS 8.0 | 27142604      |

# 批准

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|