## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







## SR 7858.100 - 带护板的大型摇架 用于TS、VX SE、宽度为800 mm 的机柜

用于 800 mm 宽的机柜, 22 - 45 HE, 带隔板, 用于安装 482.6 mm (19") 安装组件。

## 特征

型号	SR 7858.100
型式	重型规格,19" 层面侧面
产品描述	适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
材料	钢板
表面	框架: 镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	包括带双齿锁芯的锁杆系统 用于固定的材料 包括安装套件,用于机柜高度 2000 mm
开启角度:	130°
安装操作说明	根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
说明	其他扩装可能请参见"详细技术" 在高度为 1800 mm 或 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具 的冲突必须安装小一型号的摇架
承载力(静态)	350 kg

© Rittal 2025

## 特征

适用于	箱体类型: TS
	VX SE
	宽度: = 800 mm
	高度: = 2,000 mm
高度单位	40 U
适合于箱体类型	TS
	VX SE
包装单元	1件
净重	24.757
毛重	26.06
税率号	94039910
EAN	4028177438880
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3