


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.000 IT LED 系统灯具

状态: 2026-5-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.000 - IT LED 系统灯具 用于 IT 机柜系统和 IT 箱体

用于为 IT 机柜系统和 IT 机柜提供照明。



## 特征

型号

DK 7859.000

型式

绝缘防护，内置熔断器 (T2A)

产品描述

用于为网络机柜提供完美照明。

您的获益

可通过门触点开关进行自动或手动开关  
整体控制柜中的完美照明  
即插即用型快速安装  
可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着  
可采用配齐插头的连接电缆立即使用  
固定时无高度损失

材料

灯具主体：挤压成型铝  
灯罩：聚碳酸酯  
灯端头：PC-ABS

颜色

箱体：RAL 7016

供货范围

IT LED 系统灯具  
磁铁固定套件  
固定螺钉

# 特征

连接方式	通过连接器供电 门位置开关
防护等级	II (防护绝缘隔离)
开关 (型号)	集成电源开关/门位开关
灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定 磁性安装件
安装可能性	直接在 VX IT/VX SE 型材中拧紧或夹紧 TE 8000, IT 箱体: 带磁性安装套件 AX, TP: 带磁性安装套件 AX: 带有内部扩装用轨 用于使用符合 CEE 7/16 的欧洲插头和 IEC 320 插头
光通量	600 lm
照明颜色	4000 K (中性白)
说明	即插式连接导线仅可与 IT LED 系统灯具一起使用。 无法串联多个 IT LED 系统灯具
尺寸	宽度: 337 mm 高度: 55 mm 深度: 23 mm
工作温度范围	-20 °C...55 °C
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1 件
净重	0.38 kg
毛重	0.401 kg
税率号	94054990
ETIM 9	EC000321

## 特征

---

ECLASS 8.0

27189241

---

产品描述

DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

## 批准

---

批准

UL

---

解释

符合性声明