


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.430

## 网络机柜 TE 8000

状态: 2026-2-17 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.430 - 网络机柜 TE 8000

TE 8000 IT 机柜带有玻璃门，预备用于个性化内部扩装。

## 特征

|                |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号             | TE 7888.430                                                                                                                                                                                                                   |
| 型式             | 带侧板                                                                                                                                                                                                                           |
| 您的获益           | 没有框架<br>极佳的操作性<br>安装简单，拆除容易<br>门铰链可移动                                                                                                                                                                                         |
| 材料             | 钢板<br>玻璃门：单片安全玻璃，3 mm                                                                                                                                                                                                         |
| 表面             | 安装框架：浸涂底漆<br>扁型部件：粉末涂层                                                                                                                                                                                                        |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                      |
| 颜色             | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                      |
| 供货范围           | 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调<br>前面玻璃门，包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E<br>背面钢板门，包括 130° 铰链，安全锁 3524 E<br>底部框架带有最大开口，用于选配模板<br>顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔<br>4 个水平支脚，M10（附带）<br>4 个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带）<br>侧板，可上锁，包括安全锁 3524 E |
| 尺寸             | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,200 mm<br>深度: 600 mm                                                                                                                                                                                      |

## 特征

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 高度单位                    | 24 U                                                                          |
| 高度单位                    | 24 U                                                                          |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面       | 30 mm / 30 mm /                                                               |
| 层面间距（供货状态下）             | 495 mm                                                                        |
| 承载力                     | 4,000 N                                                                       |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 20                                                                         |
| 基本材料                    | 钢板                                                                            |
| 包装单元                    | 1 件                                                                           |
| 净重                      | 54 kg                                                                         |
| 毛重                      | 56 kg                                                                         |
| 税率号                     | 94032080                                                                      |
| ETIM 9                  | EC002499                                                                      |
| ECLASS 8.0              | 27180207                                                                      |
| 产品描述                    | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U,<br>With glazed door |

## 批准

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|