

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.875 网络机柜 TE 8000

状态: 2026-6-29 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.875 - 网络机柜 TE 8000 通风式

可拆解的 IT 机柜系统配备可选择深度的 482.6 mm (19") 安装框架。

特征

型号	TE 7888.875
您的获益	没有框架 极佳的操作性 安装简单，拆除容易 门铰链可移动
材料	钢板
表面	安装框架：浸涂底漆 扁型部件：粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	RAL 7035
供货范围	自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调 钢板门，通风型（通风率 > 67 %），前部配有手柄锁以及安全锁 3524E、130° 铰链 钢板门，通风型（孔板部分的自由面 > 67 %），后面配有 130° 铰链、安全锁 3524 E 底部框架带有最大开口，用于选配模板 顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔 4 个水平支脚，M10（附带） 4 个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带） 侧板，可上锁，包括安全锁 3524 E
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,200 mm 深度: 1,000 mm

特征

高度单位	24 U
高度单位	24 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	80 mm / 130 mm
层面间距 (供货状态下)	745 mm
承载力	7,000 N
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	69 kg
毛重	70 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
产品描述	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x1000 mm, 24 U, vented

批准

解释	符合性声明
----	-------