



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.875

## 网络机柜 TE 8000

状态: 2026-2-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



# TE 7888.875 - 网络机柜 TE 8000 通风式

可拆解的 IT 机柜系统配备可选择深度的 482.6 mm (19") 安装框架。

## 特征

型号	TE 7888.875
您的获益	没有框架 极佳的操作性 安装简单，拆除容易 门铰链可移动
材料	钢板
表面	安装框架：浸涂底漆 扁型部件：粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	RAL 7035
供货范围	自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调 钢板门，通风型（通风率 > 67 %），前部配有手柄锁以及安全锁 3524 E、130° 铰链 钢板门，通风型（孔板部分的自由面 > 67 %），后面配有 130° 铰链、 安全锁 3524 E 底部框架带有最大开口，用于选配模板 顶板，带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔 4 个水平支脚，M10（附带） 4 个间隔螺栓，20 mm，用于抬高盖板（附带） 侧板，可上锁，包括安全锁 3524 E
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,200 mm 深度: 1,000 mm

## 特征

高度单位	24 U
高度单位	24 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	80 mm / 130 mm
层面间距 (供货状态下)	745 mm
承载力	7,000 N
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 20
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	69
毛重	70
税率号	94032080
EAN	4028177801509
E-Number Sweden	E7282506
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## 批准

解释 符合性声明