


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.944

分配器框

状态: 2026-2-17 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.944 - 分配器框 TE 8000, 开放式

装配和安装时能接触到所有面。

特征

型号	TE 7888.944
您的获益	装配与安装极佳的操作性 通过开放式结构气流不受限制 固定平面之间的间隔无级可调
材料	钢板
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	RAL 7035
供货范围	自行支承的安装框架前面和后面带 482.6 mm (19") 固定平面 顶板, 预置电缆管理开口 开放式底部框架, 带有 2 个冲孔型材, 用于宽度上安装的个性化扩装 4 个水平支脚, M10 (附带) 两侧带刷条的顶板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 1,000 mm
高度单位	42 U
高度单位	42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面	80 mm / 130 mm
层面间距 (供货状态下)	745 mm
承载力	7,000 N

特征

基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	55 kg
毛重	59.5 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
产品描述	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, open