

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7950.100

测量胶带, 482.6 mm (19")

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7950.100 - 测量胶带, 482.6 mm (19")

带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位，高达 56 U。

特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | DK 7950.100 |
| 型式 | 标识范围 1 – 56 U |
| 产品描述 | 带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位。 |
| 您的获益 | 由于双面标签，可自由选择计数方向 不同安装件的统一文件 |
| 使用范围 | 用于加装到已有的 482,6 mm(19") 角轨上 用于粘结到系统穿孔装置侧面 |
| 材料 | 钢板，喷漆 |
| 尺寸 | 宽度: 6 mm |
| 安装尺寸 | Installation depth for components: 482.6 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.026 kg |
| 毛重 | 0.026 kg |
| 税率号 | 49119900 |
| ETIM 9 | EC001288 |
| ECLASS 8.0 | 27149129 |
| 产品描述 | DK 胶条 19 |