

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7950.100

测量胶带, 482.6 mm (19")

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7950.100 - 测量胶带, 482.6 mm (19")

带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位，高达 56 U。

特征

型号	DK 7950.100
型式	标识范围 1 – 56 U
产品描述	带英制孔距分布的数字标记来明确标记出单个高度单位。
您的获益	由于双面标签，可自由选择计数方向 不同安装件的统一文件
使用范围	用于加装到已有的 482,6 mm(19") 角轨上 用于粘结到系统穿孔装置侧面
材料	钢板，喷漆
尺寸	宽度: 6 mm
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm
包装单元	1 件
净重	0.026 kg
毛重	0.026 kg
税率号	49119900
ETIM 9	EC001288
ECLASS 8.0	27149129
产品描述	DK 胶条 19