

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.131

PDU 国际版, basic 型号

状态: 2026-3-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.131 - PDU 国际版，basic 型号

IT 机柜配电系统具备各种类型的规格。CEE 插头 (16 A/32 A) 输入端以及 C13 和 C19 输出端。分配功率位于 3.7 kW 至 22 kW 之间。

特征

| | |
|-----------|--|
| 型号 | DK 7955.131 |
| 型式 | PDU Basic |
| 产品描述 | IT 领域使用的坚固紧凑型基本版配电组件用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。 |
| 材料 | 铝型材，经黑色阳极氧化处理 |
| 尺寸 | 宽度: 44 mm 深度: 62 mm 长度: 845 mm |
| 插座数量和型号 | 18 x C13 / 3 x C19 |
| 插座 | 18 x IEC 插座 C13 3 x IEC 插座 C19 |
| 额定电流 (最大) | 16 A |
| 供电 | 数量: 1 每个供电电源的相数: 3~ |
| 连接电缆长度 | 3 m |
| 接线方式 | CEE |
| 准则 | EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU |
| 标准 | EN 60950-1 |

特征

| | |
|-------------|------------------------------|
| 工作温度范围 | 0 °C...45 °C |
| 空气湿度 (没有凝露) | 10...95 % |
| 贮存温度范围 | -25 °C...70 °C |
| 适用于 | 箱体类型: TS IT: \geq 1,200 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 3.245 kg |
| 毛重 | 3.445 kg |
| 税率号 | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| 产品描述 | 基本型PDU,16A/3P C13*18/C19*3 |