

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.236**

**PDU 国际版, metered 型号**

状态: 2026-4-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.236 - PDU 国际版，metered 型号

紧凑型配电系统针对每个相位或电源都带有一个电能测定装置。快速了解一套 IT 机柜的功率需求。分配功率高达 22 kW

## 特征

型号	DK 7955.236
型式	测量型 PDU
产品描述	每相的能量测量，即整个 IT 机柜的功率需求。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件紧装式结构实现了简单的安装——在 TS IT 机架上安装无需工具。OLED 显示屏显示能耗。集成网络服务功能，可通过 WEB 直接访问，提供用户管理功能。采用冗余供电，从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供广泛的监视功能。测量精度达到 1%，因此确保了极高的可信度。
材料	铝型材，经黑色阳极氧化处理
尺寸	宽度: 44 mm 深度: 62 mm 长度: 2,050 mm
插座数量和型号	48 x C13
插座	48 x IEC 插座 C13
额定电流（最大）	32 A
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 3~
连接电缆长度	3 m
接线方式	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6

# 特征

准则	EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 60950-1
工作温度范围	0 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...95 %
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适用于	箱体类型: TS IT: $\geq 2,200$ mm
包装单元	1 件
净重	7.1 kg
毛重	8 kg
税率号	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
产品描述	测量型PDU,每相带电量监测功能, WLD: 44x2050x62 mm, 48xC13. 黑色, CEE, 三相, 32 A, 适用于机柜最小高度2200mm,带显示功能