

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU 英国, basic 型号

状态: 2025-8-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU 英国，basic 型号

紧凑型结构实现快速在 TS IT 网络机柜和服务器机柜中的 Zero-U-Space 进行安装。CEE 插头 (16 A/32 A) 输入端以及 BS 1363 (UK) 输出端。分配功率位于 3.7 kW 至 22 kW 之间。

特征

型号	DK 7955.510
产品描述	IT 领域使用的坚固紧凑型基本版配电组件用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。
材料	铝型材，经黑色阳极氧化处理
尺寸	宽度: 44 mm 深度: 62 mm 长度: 440 mm
插座数量和型号	6 x C13 / 1 x C19
插座	6 x GB (型号 G, BS 1363)
额定电流 (最大)	13 A
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度	3 m
接线方式	英国
工作温度范围	0 °C...45 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...95 %
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适用于	箱体类型: TS IT: ≤ 800 mm

特征

包装单元	1 件
净重	1.24
毛重	1.42
税率号	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604