



DK 7963.610 - 滑动轨 用于 TE

可以安装在前后固定平面之间，支持重型英制组件。

特征

型号	DK 7963.610
产品描述	用于安装在 19" 前后两个固定平面之间。利用滑动轨可支撑重型 482.6 mm (19")组件。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between mounting levels	695 mm
Load capacity static	800 N
支托平面	宽度: 85 mm 深度: 624 mm
适用于	箱体类型: TE 8000
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
包装单元	2 件
净重	3.066 kg
毛重	3.266 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

特征

产品描述

DK Slide rail, support surface WxD: 85x624 mm, 80 kg, static,
distance between levels:: 695 mm, For TE