

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.811 PDU UK basic

状态: 2026-4-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.811 - PDU UK basic

该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。



特征

| | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号 | DK 7979.811 |
| 产品描述 | 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置，配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。 |
| 您的获益 | VX IT 的免工具安装套件 省电设计，能耗更小 |
| 技术数据 | 对相位和安全回路进行彩色标记（L1=粉色，L2=黑色，L3=白色） |
| 材料 | 铝型材，经黑色阳极氧化处理 插槽：塑料 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 选项 | 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中 |
| 尺寸 | 宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 695 mm |
| 插座数量和型号 | 8 x BS 1363 |

特征

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 插座 | 8 x BS 1363 |
| 额定电流 (最大) | 13 A |
| 额定功率 | 3 kW |
| 供电 | 数量: 1 每个供电电源的相数: 1~ |
| 连接电缆长度 | 3 m |
| 接线方式 | 英国 |
| 准则 | EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU |
| 标准 | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| 工作温度范围 | 5 °C...50 °C |
| 空气湿度 (没有凝露) | 10...95 % |
| 贮存温度范围 | -25 °C...70 °C |
| 适用于 | 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 800 mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 800 mm 箱体类型: TX CableNet: ≥ 800 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.4 kg |
| 毛重 | 2.78 kg |
| 税率号 | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |

特征

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| 产品描述 | DK PDU 英版基本型, 紧凑式基本电源分配, 宽x长x深: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|