

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 7980.000

## 风扇扩展组件

状态: 2026-4-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.000 - 风扇扩展组件

用于补充配置各种风扇单元或补充风扇板。

## 特征

型号	SK 7980.000
产品描述	作分散风扇使用和用于加装不同通风装置或为风扇板辅助配件。
供货范围	风扇 连接电缆 (0.61 m) 包括固定件
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫	在 50 Hz 条件下: 160 m <sup>3</sup> /h 在 60 Hz 条件下: 180 m <sup>3</sup> /h
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 15 W 在 60 Hz 条件下: 14 W
尺寸	宽度: 119 mm 高度: 119 mm 深度: 38 mm
工作温度范围	-10 °C...55 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 37 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 37 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.6 kg
毛重	0.671 kg
税率号	84145915
ETIM 9	EC000320

# 特征

---

ECLASS 8.0

27180716

---

产品描述

DK 风扇扩展组件