

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 7980.100

## 风扇扩展组件

状态: 2026-2-9 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.100 - 风扇扩展组件

用于补充配置各种风扇单元或补充风扇板。

## 特征

型号	SK 7980.100
产品描述	作分散风扇使用和用于加装不同通风装置或为风扇板辅助配件。
供货范围	风扇 连接电缆 (0.61 m) 包括固定件
自由送风时的气流量 (带无纺纤维过滤垫)	在 50 Hz 条件下: 108 m <sup>3</sup> /h 在 60 Hz 条件下: 120 m <sup>3</sup> /h
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 14 W 在 60 Hz 条件下: 12 W
尺寸	宽度: 119 mm 高度: 119 mm 深度: 25 mm
工作温度范围	-20 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 34 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 34 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.43
毛重	0.486
税率号	84145915
EAN	4028177187313

# 特征

---

ETIM 9 EC000320

---

ECLASS 8.0 27180716