

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.206 RiMatrix S

状态: 2026-3-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.206 - RiMatrix S 标准集装箱

在集装箱式解决方案中实现了标准化，数据中心因此也可以安装在室外。



特征

型号	DK 7998.206
产品描述	在集装箱式解决方案中实现了标准化，数据中心由于坚固的钢板集装箱式结构也可以安装在室外。
供货范围	坚固的钢板容器，最优重量分布的增强型框架结构 含隔热材料的密封内墙结构 咨询与投资回报率（ROI）计算 交付且安装于客户基础设施内 文档、培训及指导 热线和服务/服务合同
可用深度	7,000 mm
可用高度	2,700 mm
可用宽度	2,750 mm
温控系统（ZUCS）	60 kW + 10 kW n+1 冗余
低压主配电柜数量	1
基本型 PDU 的数量	14
Serverracks (600x2000x1200mm)	6

特征

组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm) 1

防护等级 根据坚固等级 II 的防破坏内部区域，符合 DIN EN 1631 标准
EMC 基本防护
防尘和防水等级 IP 55，符合 IEC 60 529 标准

Design burglar protection 是的

加湿和除湿设备 可选

室内灭火设备 可选

Design UPS 60 kW + 20 kW
n +1 冗余

版本 Single 6

尺寸 宽度: 3,000 mm
高度: 3,000 mm
深度: 7,250 mm

包装单元 1 件

税率号 85371098

ETIM 9 EC002499

ECLASS 8.0 27180207

产品描述 RiMatrix S 标准集装箱S6