## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7998.506 RiMatrix S

状态: 2025-9-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



### DK 7998.506 - RiMatrix S 标准集装箱

在集装箱式解决方案中实现了标准化,数据中心因此也可以安装在室外。



#### 特征

型号	DK 7998.506
产品描述	在集装箱式解决方案中实现了标准化,数据中心由于坚固的钢板集装箱式结构也可以安装在室外。
供货范围	坚固的钢板容器,最优重量分布的增强型框架结构 含隔热材料的密封内墙结构 咨询与投资回报率(ROI)计算 交付且安装于客户基础设施内 文档、培训及指导 热线和服务/服务合同
可用深度	7,000 mm
可用高度	2,700 mm
可用宽度	2,750 mm
温控系统 (ZUCS)	90 kW + 10 kW n +1 冗余
低压主配电柜数量	1
基本型 PDU 的数量	18
Serverracks (600x2000x1200mm)	8

© Rittal 2025 2

### 特征

组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm)	1
防护等级	根据坚固等级 II 的防破坏内部区域,符合 DIN EN 1631 标准 EMC 基本防护 防尘和防水等级 IP 55,符合 IEC 60 529 标准
Design burglar protection	是的
加湿和除湿设备	可选
室内灭火设备	可选
版本	Single 9
尺寸	宽度: 3,000 mm 高度: 3,000 mm 深度: 7,250 mm
包装单元	1件
税率号	85371098
EAN	4028177702530
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

© Rittal 2025