

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7999.009

# 微型数据中心 (Micro Data Center)

状态: 2026-5-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7999.009 - 微型数据中心 (Micro Data Center) E 级

E 级 MDC IT 安全箱是一款完全为您量身打造的小型数据中心，其占地面积经过优化，不仅可以随着您的 IT 发展而扩建，还可以在需要时迁移到其他位置。



## 特征

型号	DK 7999.009
产品描述	E 级微型数据中心（E 级 MDC）是一个模块化的安全保险柜，操作门在前方，维护门在后方。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口，并有各种尺寸可供选择。
您的获益	可以安装在难以接近的地方 可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。 预备用于安装不同的 IT 温控系统 由于可以装卸投资有保障
使用范围	防止发生危害 IT 部分的物理潜力 运用适当的配置组件可以完善紧装式数据中心保险柜。
材料	钢板，带涂层
颜色	箱体：RAL 7035 维护门：RAL 7035 操作门：RAL 7035
供货范围	安全保险柜配有操作门和维修门 从两个侧面部件引入电缆 两个门均配有钥匙锁

# 特征

选项	各种锁具 各式电缆导入系统 从顶部和底部部件引入电缆 双扇门 可选择的门铰链 底架 配有阻燃装置的底架
说明	进行了系统测试检查，附有检验合格证证明。 关于规划的情况请洽询
防护等级	保险柜已被作为系统进行检测。 单保险柜已被作为配有单扇门、双扇门及机械锁的系统进行检测。 耐火等级 F 90（符合 DIN 4102 第 2 部分之规定）和 EI 90（符合 EN 1363-1 及 EN 13501-2 之规定），满足温差 $\Delta T < 50 \text{ K}$ ，相对湿度 $< 85\%$ 持续 30 分钟的极限值要求 防烟气按照 DIN 18095-2:1991-03 防盗保护 RC 2 工具入侵，符合 DIN EN 1630:2011-09 同类标准 防盗保护 RC 3 防工具入侵，符合 DIN EN 1630:2011-09 标准（限制配置方式）
可用尺寸	适用于组件的安装高度: 47 U
持久保护，防止...	火灾 灭火水 腐蚀性气体 破坏 第三方越权访问 灰尘 偷盗/破门盗窃
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
防护等级	防护等级 IP54 至 IP56（取决于配置）
包装单元	1 件

# 特征

---

净重	700 kg
----	--------

---

毛重	750 kg
----	--------

---

税率号	83030040
-----	----------

---

ETIM 9	EC002499
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

---

产品描述	E 级微型数据中心。E 级微型数据中心（E 级 MDC）是一个模块化的安全保险箱，操作门在前面，维护门在后面。E 级 MDC 在每个侧板内都标配有一个电缆导入口。
------	---