# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8004.000 并联柜系统 VX25

状态: 2025-11-5 (来源: rittal.com/cn-zh)



### VX 8004.000 - 并联柜系统 VX25 基础型机柜

机柜制造标准: 机柜框架带两个前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。







### 特征

| <br>型号 | VX 8004.000             |
|--------|-------------------------|
| 材料     |                         |
|        | 顶盖:钢板,1.5 mm            |
|        | 门:钢板,2.0 mm             |
|        | 后壁:钢板, 1.5 mm           |
|        | 底板: 钢板,1.5 mm           |
|        | 安装板:钢板,3.0 mm           |
| 表面     | 年                       |
|        | 门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 |
|        | 安装板和底板:镀锌               |
| <br>颜色 | RAL 7035                |
|        |                         |

© Rittal 2025 2

### 特征

| 供货范围                    |                            |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | 门                          |
|                         | 门铰链在右边,可换到左边               |
|                         | 顶板                         |
|                         | 后壁                         |
|                         | 底板                         |
|                         | 安装板                        |
|                         | 2 个冲孔轨 18 x 39 mm          |
|                         | 锁: 3 mm 双齿<br>             |
| 尺寸                      | 宽度: 1,000 mm               |
|                         | 高度: 2,000 mm               |
|                         | 深度: 400 mm                 |
| 安装板尺寸(宽 x 高)            | 899 mm x 1,896 mm          |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | IP 55                      |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 1                     |
|                         | NEMA 12                    |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准      | 类型 1                       |
|                         | 类型 12                      |
| IK 编码                   | IK10                       |
| 门数                      | 2                          |
| 基本材料                    | 钢板                         |
| 包装单元                    | 1件                         |
| 净重                      | 148.3                      |
| 毛重                      | 151.8                      |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前)        | 374.5 kg CO2 eq (Cat B)    |
| 关于PCF类别说明               | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| EAN                     | 4028177813526              |
|                         |                            |

© Rittal 2025

# 特征

| E-Number Sweden | E3465093 |
|-----------------|----------|
| ETIM 9          | EC000261 |
| ETIM 8          | EC000261 |
| ECLASS 8.0      | 27180101 |

### 批准

| 批准 | Bureau Veritas              |
|----|-----------------------------|
|    | DNV-GL                      |
|    | Lloyds Register of Shipping |
|    | UL + C-UL (listed)          |
| 证书 | 表面                          |
| 解释 | 制造商声明                       |
|    | 符合性声明                       |
|    | 符合性声明 UK                    |
|    | PCF-declaration             |
|    |                             |

© Rittal 2025 4