## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8115.235 侧板,可用螺钉固定,钢板

状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)



## TS 8115.235 - 侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 TS、TS IT

侧板,可以螺旋固定,钢板,用于 TS。

## 特征

型号 	TS 8115.235	
您的获益	通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保	
	护性能	
	通过悬置辅助装置简单定位	
	带有触点平面的接地螺栓	
材料	钢板,1.5 mm	
表面	浸涂底漆,外经粉末涂层	
颜色	RAL 7035	
供货范围	包括固定件	
说明	扁型部件支架可选择从机柜内部或外部安装	
	可配置的面积:外部尺寸 – 100 mm	
适用于	箱体类型: TS	
	TS IT	
	高度: 1,200 mm	
	深度: 500 mm	
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55	
基本材料	钢板	
包装单元	2件	
净重	13.2	
毛重	14.4	
税率号	94039910	

© Rittal 2025 2

## 特征

EAN	4028177522855	
ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

© Rittal 2025 3