

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8145.245

侧板，可用螺钉固定，钢板

状态: 2026-4-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8145.245 - 侧板，可用螺钉固定，钢板 用于 VX

侧板，螺钉固定，钢板，用于 VX。

特征

型号	VX 8145.245
您的获益	采用夹式侧壁支架，安装省时 通过带内部接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能 通过辅助定位可以在高度，深度方向方便定位 简便式单人装配 接地螺栓采用大面积无油漆接触面，以实现最佳接触面
材料	钢板，1.5 mm
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
适用于	箱体类型: VX 高度: = 1,400 mm 深度: = 500 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
基本材料	钢板
包装单元	2 件
净重	16.9 kg
毛重	17.2 kg

特征

本型号（含包装） PCF（出厂前）	65.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
产品描述	VX 侧板，螺钉固定，用于机柜高度深度：1400x500 mm,钢板

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	PCF-declaration
