

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8186.235

侧板，可用螺钉固定，钢板

状态: 2026-3-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8186.235 - 侧板，可用螺钉固定，钢板 用于 TS、TS IT

侧板，可以螺旋固定，钢板，用于 TS。

特征

型号	TS 8186.235
您的获益	通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能 通过悬置辅助装置简单定位 带有触点平面的接地螺栓
材料	钢板，1.5 mm
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
说明	扁型部件支架可选择从机柜内部或外部安装 可配置的面积：外部尺寸 - 100 mm
适用于	箱体类型: TS TS IT 高度: 1,800 mm 深度: 600 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
基本材料	钢板
包装单元	2 件
净重	25 kg
毛重	26.6 kg
税率号	94039910

特征

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
产品描述	TS 侧板，螺钉固定，用于TS, TS IT，用于机柜宽度深度：1800x600 mm,钢板
