### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8405.000 并联柜系统 VX25

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



### VX 8405.000 - 并联柜系统 VX25 基础型机柜

机柜制造标准: 机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。







### 特征

 型号	VX 8405.000
材料	
	顶盖:钢板,1.5 mm
	门:钢板,2.0 mm
	后壁:钢板, 1.5 mm
	底板: 钢板,1.5 mm
	安装板:钢板,3.0 mm
表面	箱体架:浸涂底漆
	门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	安装板和底板:镀锌
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### 特征

供货范围	箱体架
	门
	门铰链在右边,可换到左边
	顶板
	后壁
	底板
	安装板
	2 个冲孔轨 18 x 39 mm
	锁: 3 mm 双齿
尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 2,000 mm
	深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	299 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	71.12
毛重	73
本型号(含包装)PCF(出厂前)	179.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177919280

© Rittal 2025

## 特征

E-Number Sweden	E3465095	
ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

### 批准

批准	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	制造商声明
	符合性声明
	符合性声明 UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025 4