

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8410.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026-6-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8410.000 - 并联柜系统 VX25 电子机柜

19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选：带有前部的 19" 适配器部件，前部框架、后门、顶板和分段式底板



## 特征

|    |   |
|----|---|
| 型号 | VX 8410.000   |
| 材料 | 箱体架：钢板，1.5 mm<br>顶盖：钢板，1.5 mm<br>前框架：带有锌压铸端件的铝挤压型材<br>后门：钢板，2.0 mm<br>底板：钢板，1.5 mm<br>适配器型材 19"：钢板，2 mm |
| 表面 | 箱体架：浸涂底漆<br>顶盖和后门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>前框架：粉末涂层<br>底板：镀锌   |
| 颜色 | RAL 7035  |

# 特征

|                  |  |
|------------------|--|
| 供货范围             | 箱体架<br>前框架（右边带铰链，左边通过磁性锁固定）<br>后门（铰链在右侧，可以转换到左侧）<br>顶板<br>底板<br>适配器型材 19"，前部 |
| 尺寸               | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,600 mm<br>深度: 600 mm                                     |
| 适用于组件的安装高度       | 33 U   |
| 包装单元             | 1 件  |
| 净重               | 55.3 kg  |
| 毛重               | 58 kg  |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 142.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| 关于PCF类别说明        | 类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明  |
| 税率号              | 94032080   |
| ETIM 9           | EC000261   |
| ECLASS 8.0       | 27180101   |
| 产品描述             | VX 电子机柜, 宽高深: 600x1600x600 mm, 钢板, 带铰接前框, 适配型材 19", 后单门                      |

# 批准

|    |    |
|----|----|
| 证书 | 表面 |
|----|----|