

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.825

透明门

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.825 - 透明门用于 TS, TS IT, VX SE

取代钢板门或后板。



特征

型号	TS 8610.825
产品描述	取代一扇钢板门或后壁。
材料	框架：铝挤压型材 角型连接件：锌压铸件 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	框架：RAL 7035 角型连接件：RAL 7035 检视窗用透明片（内部有压印掩膜）：RAL 9005
供货范围	配有安全玻璃的透明门框 带有双齿锁芯的锁杆 180° 铰链（4 个）

特征

透明表明	检视窗宽度: 660 mm 检视窗高度: 2,040 mm
检视窗高度	2,040 mm
安装操作说明	在替换后板安装时需要锁具零件
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
适用于	箱体类型: TS TS IT VX SE 宽度: = 800 mm 高度: = 2,200 mm
包装单元	1 件
净重	19 kg
毛重	20 kg
税率号	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	TS 透明门, 用于TS, TS IT, SE, 用于机柜宽度高度: 800x2200 mm