

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.120

TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.120 - TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

用于通用框架结构或分装，可简单定位在冲孔上并固定。



特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | TS 8612.120 |
| 型式 | 用于外部安装层面 |
| 产品描述 | 用于通用框架结构或分装，可简单定位在冲孔上并固定。 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 固定螺钉 |
| 长度 | 1,140 mm |
| 安装可能性 | 在 TS, VX SE 机柜的垂直平面上：在内部安装层面上，装在四周，四周高度不同 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向 在 TP 中通过导轨进行内部扩装：宽度方向，用于内部安装平面作为支承板的安装套件，可方便地定位和固定在 TS、VX SE 中 |
| 安装操作说明 | 当在 TP 进行内部安装时，需要使用安装轨 |

特征

| | |
|------------|--|
| 适用于 | 箱体类型: VX SE TP PC IW 宽度/深度: 1,200 mm |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 4.876 kg |
| 毛重 | 5.133 kg |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | TS带法兰冲孔轨, 17 x 73 mm,用于外部安装平面: 用于机柜宽度/深度: 1200 mm, 长度: 1140 mm |