

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.180**

**TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm**

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.180 - TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

用于通用框架结构或分装，可简单定位在冲孔上并固定。



## 特征

|        |                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号     | TS 8612.180                                                                                                                             |
| 型式     | 用于外部安装层面                                                                                                                                |
| 产品描述   | 用于通用框架结构或分装，可简单定位在冲孔上并固定。                                                                                                               |
| 材料     | 钢板                                                                                                                                      |
| 表面     | 镀锌                                                                                                                                      |
| 供货范围   | 固定螺钉                                                                                                                                    |
| 长度     | 740 mm                                                                                                                                  |
| 安装可能性  | 在 TS, VX SE 机柜的垂直平面上：在内部安装层面上，装在四周，四周高度不同<br>安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向<br>在 TP 中通过导轨进行内部扩装：宽度方向，用于内部安装平面作为支承板的安装套件，可方便地定位和固定在 TS、VX SE 中 |
| 安装操作说明 | 当在 TP 进行内部安装时，需要使用安装轨                                                                                                                   |

# 特征

---

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 适用于                 | 箱体类型: VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>TX CableNet<br>宽度/深度: 800 mm |
| 包装单元                | 4 件                                                           |
| 净重                  | 3.18 kg                                                       |
| 毛重                  | 3.34 kg                                                       |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 12.8 kg CO2 eq (Cat B)                                        |
| 关于PCF类别说明           | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明                                |
| 税率号                 | 73269098                                                      |
| ETIM 9              | EC002625                                                      |
| ECLASS 8.0          | 27189234                                                      |
| 产品描述                | TS带法兰冲孔轨, 17 x 73 mm,用于外部安装平面: 用于机柜宽度/深度: 800 mm, 长度: 740 mm  |