

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8612.240

## TS 冲孔轨 18 x 38 mm

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.240 - TS 冲孔轨 18 x 38 mm

可以在外部安装平面的垂直 TS 机柜型材、水平 TS 机柜型材和 CM 的底部扩装轨上安装。



## 特征

型号	TS 8612.240
产品描述	便于定位，并可用一颗螺钉固定。通过悬置定位技术方便了安装和拆卸。只需在一面固定，但需要时也可在两面进行固定。
材料	钢板
供货范围	固定螺钉
安装可能性	在TS、VX SE 机柜的垂直型材上，在外部安装层面上 在TS, VX SE 机柜的水平型材上 在底部扩装导轨上，用于 TP
说明	在带安装板的机柜的供货范围中已包括了 2 根冲孔轨。
适用于	宽度/深度: 400 mm
包装单元	4 件
净重	1.428 kg
毛重	1.622 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002625

# 特征

---

ECLASS 8.0

27189234

---

产品描述

TS 冲孔轨18 x 38 mm ， 用于机柜宽度/深度： 400 mm