


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.660

TS 冲孔型材 45 x 88 mm


状态: 2026-2-11 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.660 - TS 冲孔型材 45 x 88 mm

直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型部件。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。



特征

型号	TS 8612.660
型式	用于内部安装平面
产品描述	直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型安装设备。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。带有 11 排孔的双型材为内部扩装提供了许多附加可能性。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	安装在 TS、VX SE 机柜垂直和水平型材上
适用于	箱体类型: 内部安装平面 宽度/深度: 600 mm
包装单元	2 件
净重	2.8
毛重	3.02
税率号	73269098

特征

EAN 4028177267060

ETIM 9 EC002625

ECLASS 8.0 27189234