

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.680

TS 冲孔型材 45 x 88 mm

状态: 2026-6-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.680 - TS 冲孔型材 45 x 88 mm

直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型部件。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。



特征

型号	TS 8612.680
型式	用于内部安装平面
产品描述	直接安装在内平面上（例如顶上），用于支撑重型安装设备。如果安装在侧面或后面，机柜可通过这一装置用螺钉可靠地固定在机器上。带有 11 排孔的双型材为内部扩装提供了许多附加可能性。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	安装在 TS、VX SE 机柜垂直和水平型材上
适用于	箱体类型: 内部安装平面 宽度/深度: 800 mm
包装单元	2 件
净重	3.638 kg
毛重	3.837 kg
税率号	73269098

特征

ETIM 9

EC002625

ECLASS 8.0

27189234

产品描述

TS TS不带法兰冲孔轨, 45 x 88 mm,用于内部安装平面: 用于机柜
宽度深度: 800 mm