


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

TS 冲孔轨 25 x 38 mm

状态: 2025-11-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - TS 冲孔轨 25 x 38 mm

用于重型安装设备，带固定钻孔。可以安装在垂直 TS 机柜型材上。



特征

型号	TS 8612.780
产品描述	用于重型安装设备，带固定钻孔。
材料	钢板，3.0 mm
表面	镀锌
供货范围	固定螺钉
安装可能性	在TS、VX SE 机柜的垂直型材上 各面都带 9 mm 圆孔，间隔为 25 mm模数孔 用于加装支承轨、系统支承轨、C 型安装角轨 30/15、电缆夹钳轨（角型材）和自备的安装设备
说明	与搭锁锁定螺母结合特别适用于动态连接
适用于	适用宽度/深度: 800 mm
包装单元	2 件
净重	2.488
毛重	2.687
税率号	73269098

特征

EAN	4028177429154
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261