

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.840 分装板

状态: 2026-4-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.840 - 分装板 用于 TS、VX SE

用于通用内部扩装和额外的安装平面。



特征

型号	TS 8614.840
产品描述	适用于通用内部扩装，也可与冲孔型材以及安装轨梁组合使用。可简单、快速地更换故障组件。附加安装层面。
材料	钢板，2.5 mm
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
说明	分装板可用任意固定附件与内部固定平面齐平地直接固定在垂直机柜型材上。在这一安装位置（不仅在宽度而且在深度）上分装板与 TS 冲孔型材 17 x 73 mm 和 TS 安装轨梁构成一个用于内部安装层面的平面。
尺寸	宽度: 700 mm 高度: 300 mm

特征

适合于箱体类型	TS VX SE
适用于	箱体类型: TS VX SE 宽度: = 400 mm = 800 mm 深度: = 400 mm = 800 mm
包装单元	1 件
净重	5.176 kg
毛重	5.448 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
产品描述	TS 分装板, 用于TS,SE, 机柜宽/深高: 700x300 mm