


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.050

冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.050 - 冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

针对灵活、个性化的机柜支架内部结构，安装在外部安装平面内。



特征

型号	VX 8617.050
产品描述	针对灵活、个性化的机柜支架内部结构，安装在外部安装平面内。
您的获益	从外部轻松定位并拧紧在系统孔上 四面均有系统孔 对于已并联的机柜，也可以从机柜内侧安装带法兰冲孔轨
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
安装可能性	在机柜型材外部安装平面上 在两根冲孔型材 23 x 64 mm 之间的外部安装平面上
适用于	箱体类型: VX 宽度/深度: 1,000 mm
包装单元	4 件
净重	4.28 kg

特征

本型号 (含包装) PCF (出厂前)	20.22
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 带法兰冲孔轨 18 x 64 mm, 用于外部安装平面

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------