


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.100

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.100 - 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX、VX IT、VX SE、AX 塑料

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。



特征

型号	VX 8617.100
产品描述	用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。
您的获益	轻松定位并拧紧在系统孔上 四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
VX SE 安装方式	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX 安装方式	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

特征

不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体宽度/高度 300 mm 处，配合底部扩展轨使用
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 300 mm 处的护板上，配合底座扩展角件使用 安装在底座宽度/深度 400 mm 处，装在底座角连接件上
适用于	箱体类型: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	4 件
净重	1.08 kg
毛重	1.118 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	5.72
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm, 用于内部安装平面

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------