


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.110

## 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm


状态: 2026-2-25 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8617.110 - 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、 VX IT、VX SE、AX 塑料

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。



## 特征

---

型号	VX 8617.110
产品描述	用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。
您的获益	轻松定位并拧紧在系统孔上 四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
VX 安装方式	In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
VX SE 安装方式	In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility

---

# 特征

AX 安装方式	In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体宽度 400 mm 处, 配合底部扩展轨使用
AX塑料箱 安装方式	In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
CX 安装方式	在控制台下部, 安装在箱体深度 400 mm 处 安装在立式控制台下部箱体深度 400 mm 处
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 400 mm 处的护板上, 配合底座扩展角件使用
适用于	箱体类型: VX VX IT VX SE AX AX 塑料 Suitable for width or height or depth: 400 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	4 件
净重	1.4 kg
毛重	1.53 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm, 用于内部安装平面