


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.130

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.130 - 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX、 VX IT、VX SE、AX 塑料

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。



特征

型号	VX 8617.130
产品描述	用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。
您的获益	轻松定位并拧紧在系统孔上 四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
VX 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
VX SE 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility

特征

AX 安装方式	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体宽度/高度 600 mm 处，配合底部扩展轨使用
AX塑料箱 安装方式	In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket
PC 安装方式	In enclosure width 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
IW 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
VX 底座安装方式	安装在底座宽度/深度 600 mm 处的护板上，配合底座扩展角件使用
适用于	箱体类型: VX VX IT VX SE PC IW AX AX 塑料 Suitable for width or height or depth: 600 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	4 件
净重	2.24 kg
毛重	2.43 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	12.9
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

特征

产品描述

VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm,用于内部安装平面，用于机柜宽/高/
深：600 mm

批准

解释

PCF-declaration