


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.140

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.140 - 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX、VX IT、VX SE、AX 塑料

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。



特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | VX 8617.140 |
| 产品描述 | 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。 |
| 您的获益 | 轻松定位并拧紧在系统孔上 四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| VX 安装方式 | In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level |
| VX SE 安装方式 | In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |

特征

| | |
|---------------------|--|
| AX 安装方式 | In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| 不锈钢 AX 安装方式 | 安装在箱体宽度 800 mm 处，配合底部扩展轨使用 |
| AX塑料箱 安装方式 | In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket |
| PC 安装方式 | In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| VX 底座安装方式 | 安装在底座宽度/深度 800 mm 处的护板上，配合底座扩展角件使用 |
| 适用于 | 箱体类型: VX VX IT VX SE PC AX AX 塑料 Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| 适用于 | VX 底座系统 |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 3.16 kg |
| 毛重 | 3.376 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 17.61 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm,用于内部安装平面，用于机柜宽/高/深: 800 mm |

批准

解释

PCF-declaration