


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.180

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm

状态: 2026-4-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.180 - 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX、VX IT、VX SE、AX 塑料

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。



特征

型号	VX 8617.180
产品描述	用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装，以及紧凑型控制柜内的安装。
您的获益	轻松定位并拧紧在系统孔上 四面均有系统孔 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
VX 安装方式	In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
VX SE 安装方式	In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
VX 底座安装方式	安装在底座宽度 1600 mm 处的护板上，配合底座扩展角件使用

特征

适用于	箱体类型: VX VX IT VX SE Suitable for width or height or depth: 1,600 mm
适用于	VX 底座系统
包装单元	4 件
净重	6.72 kg
毛重	6.92 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm,用于内部安装平面

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------