


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.510

分装板

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.510 - 分装板 用于 VX、VX SE、PC、IW

用于夹紧控制柜中的辅助配件，可非常灵活地安装并使用分装板，其特性可满足各类不同的应用情况。

特征

型号	VX 8617.510
产品描述	通过安装套件直接固定在机柜上，可以极度灵活的使用分装板，满足不同位置上的安装需求。
材料	钢板，2.5 mm
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
适合于门宽度	600 mm
安装可能性	可选择直立作为垂直安装平面或平放作为水平底面进行安装 直接在机柜型材中进行固定 在首选结构型式中，通过冲孔型材在机柜的任意安装平面进行固定 对于多平面安装，通过铰链固定件可转动分装板，用于更快速的进入安装板后部
说明	安装在 VX SE、PC、IW 中时，需要使用 VX 适配导轨
尺寸	宽度: 500 mm 深度: 300 mm
适合于箱体类型	VX VX SE PC

特征

适用于	箱体类型: VX VX SE PC 宽度: = 400 mm = 600 mm 深度: = 400 mm = 600 mm
包装单元	1 件
净重	4 kg
毛重	4.42 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	16.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
产品描述	VX 分装板, 尺寸: 500x300 mm
