
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8619.710 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm


状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 8619.710 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、 VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。







特征

	VX 8619.710
产品描述	用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between fixing points	375 mm
适合于门宽度	500 mm
VX 安装方式	In door width 500 mm
VX SE 安装方式	In door width 500 mm
AX 安装方式	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX 带锁的门,箱体宽度为 1000 mm

© Rittal 2025

特征

不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体高度 500 mm 处
	安装在箱体宽度 400 mm 处
AX塑料箱 安装方式	In door width 500 mm
三件式 AX 安装方式	安装在箱体深度 573 mm 处
CX 安装方式	安装在控制台顶部和中部的深度方向,搭配用于 CX 内部扩装的导轨 使用
	在控制台下部,安装在箱体深度 500 mm 处
	In door width 500 mm
TP 安装方式	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in
	conjunction with rail for interior installation TP, compact
	enclosure HD
安装操作说明	装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
	用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
适用于	箱体类型: VX
	VX SE
	TP
	AX
	AX 塑料
	AX3段式壁挂箱体
	立式控制台 CX
	CX琴式控制台系统
	Suitable for width or height or depth: 500 mm
包装单元	4件
	0.8
毛重	0.92
税率号	73269098
EAN	4028177924635

© Rittal 2025 3

特征

E-Number Sweden	E3465281
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 4