

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.760

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm

状态: 2026-6-30 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.760 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。



特征

| | |
|--------------------------------|---|
| 型号 | VX 8619.760 |
| 产品描述 | 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| Distance between fixing points | 575 mm |
| AX 安装方式 | In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| 安装操作说明 | 装入 AX 钢板时，仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用 |
| 说明 | 用于在带法兰冲孔轨安装组件，需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉 |
| 适用于 | 箱体类型: AX Suitable for width or height or depth: 700 mm |

特征

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 1.2 kg |
| 毛重 | 1.374 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 8.98 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | VX 冲孔型材 14 x 39 mm , 高度: 700 mm |

批准

| | |
|----|-----------------|
| 解释 | PCF-declaration |
|----|-----------------|