


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.770

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.770 - 冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。



特征

型号	VX 8619.770
产品描述	用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
Distance between fixing points	1,075 mm
AX 安装方式	In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体高度 1200 mm 处
安装操作说明	装入 AX 钢板时，仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
说明	用于在带法兰冲孔轨安装组件，需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉

特征

适用于	箱体类型: AX Suitable for width or height or depth: 1,200 mm
包装单元	4 件
净重	2.16 kg
毛重	2.28 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	VX 冲孔型材 14 x 39 mm , 高度: 1200 mm

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------