

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.802

## 电缆导入板


状态: 2026-2-1 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8619.802 - 电缆导入板 用于 VX

通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。



## 特征

型号	VX 8619.802
产品描述	用于电缆导入套管和插头引线套管，用于替换标准配置的分段式底板。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
开口数量	5
适用于	箱体类型: VX: = 1,000 mm 箱体类型: VX SE
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	与电缆导入套管或插头引线套管组合使用, 防护等级可达IP 55
包装单元	4 件
净重	1.708
毛重	1.78
税率号	73269098
EAN	4028177921030

# 特征

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261