

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8628.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026-1-27 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



VX 8628.000 - 并联柜系统 VX25 基础型机柜

机柜结构标准：机柜框架带有前门（一或二个）、后板、安装板、顶板、分段式底板。适用于高效机柜内部安装。



特征

型号	VX 8628.000
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体架 门 门铰链在右边, 可换到左边 顶板 后壁 底板 安装板 2 个冲孔轨 18 x 39 mm 锁: 3 mm 双齿
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,200 mm 深度: 800 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	499 mm x 2,096 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK10
门数	1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	246.693
毛重	252.205
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	280.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	9403200082

特征

EAN 4028177936003

EAN11 (UC) 94138

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

批准

批准 UL + C-UL (listed)

证书 表面

解释
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
PCF-declaration