

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8700.030

### 侧板，可用螺钉固定，不锈钢

状态: 2026-2-10 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8700.030 - 侧板，可用螺钉固定，不锈钢 用于 VX

侧板，螺钉固定，不锈钢，用于 VX。

## 特征

型号	VX 8700.030
您的获益	<p>采用夹式侧壁支架，安装省时</p> <p>通过带内部接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能</p> <p>通过辅助定位可以在高度，深度方向方便定位</p> <p>简便式单人装配</p> <p>接地螺栓采用大面积无油漆接触面，以实现最佳接触面</p>
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm
表面	拉丝，粒度 400
供货范围	包括固定件
适用于	<p>箱体类型: VX</p> <p>高度: = 1,800 mm</p> <p>深度: = 400 mm</p>
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准	<p>类型 1</p> <p>类型 12</p>
基本材料	不锈钢
包装单元	2 件
净重	17.5
毛重	17.8
税率号	94039910

# 特征

---

EAN 4028177921450

---

ETIM 9 EC002524

---

ECLASS 8.0 27182101