

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

侧板，可用螺钉固定，不锈钢

状态: 2025-12-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - 侧板，可用螺钉固定，不锈钢用于 TS

侧板，可以螺旋固定，不锈钢板，用于 TS。



特征

型号	TS 8700.840
您的获益	通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能 通过悬置辅助装置简单定位 带有触点平面的接地螺栓
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm
表面	拉丝，粒度 400
供货范围	包括固定件
适用于	箱体类型: TS 高度: = 1,800 mm 深度: = 400 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
基本材料	不锈钢

特征

包装单元	2 件
净重	18
毛重	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101