

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130

支撑条

状态: 2026-4-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - 支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。



特征

型号	TS 8800.130
产品描述	用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
技术数据	孔直径为 4.5 mm，以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定件
长度	590 mm
VX SE 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX 安装方式	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
不锈钢 AX 安装方式	安装在箱体宽度 600 mm 处
PC 安装方式	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
IW 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS 安装方式	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

特征

TP 安装方式	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
适用于	箱体类型: TS VX SE TP PC IW AX 宽度/深度: 600 mm
包装单元	20 件
净重	5.86 kg
毛重	6.165 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	23.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	TS 安装条, 用于 TS、VX SE、TP, 用于内部安装平面: 适用的宽/深: 600 mm, 长度: 590 mm

批准

解释	PCF-declaration
----	-----------------