Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8802.085 型材用于在后面导入电缆

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



TS 8802.085 - 型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP

可以直接在底板上插入。

特征

型号 	TS 8802.085	
产品描述	用于密封底板上的接头。	
您的获益	适用于横截面积相同的电缆 在最后面安装位置上安装安装板时,可直接引入没有较大弯曲直径的 电缆	
技术数据	发泡橡胶电缆夹条:横截面:30 x 25 mm	
使用范围	直接插在底板开口/底板槽和底板上	
材料	铝挤压型材 发泡橡胶电缆夹条:聚氨酯泡沫	
供货范围	插件型材,包括弹性夹紧型材	
说明	2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口 机柜宽度自 1000 mm 起,机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个	
适用于	箱体类型: TS: = 800 mm 箱体类型: TP	
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 55	
包装单元	2 件	
净重	0.26	
毛重	0.32	
税率号	76042990	
EAN	4028177496361	

© Rittal 2025 2

特征

ETIM 9	EC002624	
ECLASS 8.0	27189265	

© Rittal 2025