


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.165

型材用于在后面导入电缆

状态: 2025-12-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.165 - 型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP

可以直接在底板上插入。

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | TS 8802.165 |
| 产品描述 | 用于密封底板上的接头。 |
| 您的获益 | 适用于横截面积相同的电缆 在最后面安装位置上安装安装板时，可直接引入没有较大弯曲直径的电缆 |
| 技术数据 | 发泡橡胶电缆夹条：横截面：30 x 25 mm |
| 使用范围 | 直接插在底板开口/底板槽和底板上 |
| 材料 | 铝挤压型材 发泡橡胶电缆夹条：聚氨酯泡沫 |
| 供货范围 | 插件型材，包括弹性夹紧型材 |
| 说明 | 2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口 机柜宽度自 1000 mm 起，机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个 |
| 适用于 | 箱体类型: TS: = 1,600 mm 箱体类型: TP |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 在按照规定安装时，防护等级为 IP 55 |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 0.592 |
| 毛重 | 0.6 |
| 税率号 | 76042990 |
| EAN | 4028177556836 |

特征

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002624 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
|------------|----------|